



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Vapac

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">2160120</a>	Base de llenado y drenaje de juntas
<a href="#">8402 (630-LE)</a>	LE placa madre
<a href="#">1150634 für LE 45 D</a>	Konfigurationskarte LE / LEP
<a href="#">M570003</a>	tapa electrodo negro
<a href="#">LE18LC</a>	Humidificadores de vapor
<a href="#">LE60D</a>	Los humidificadores de vapor
<a href="#">PCD4N-6WB</a>	Ersatzcylinder 4N 6WB
<a href="#">61-PCD4H-6WB</a>	Cilindro
<a href="#">Steam Cylinder for VAPAC( S/N V36896 )</a>	cilindro de vapor
<a href="#">CC1/2N-2WA (C1-2N235)</a>	cilindros de repuesto partb.
<a href="#">PCD1/2N-2W</a>	cilindro
<a href="#">CC-4H-6WB , LE110D</a>	
<a href="#">CC-4H-6WB , LE90D</a>	
<a href="#">CC-4H-3WB , LE30D</a>	
<a href="#">1240122</a>	Transformador
<a href="#">PCD4L-3WB</a>	
<a href="#">LE05D</a>	Caldera de electrodos
<a href="#">633</a>	
<a href="#">LR10C</a>	Cilindro
<a href="#">PCD4N-3WB (150-650 uS/cm)</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">PCM2N-2WA</a>	Cilindro
<a href="#">PCD4N-3WB (450-1000 uS/cm)</a>	Pantalla alfanumérica para el humidificador de vapor VAPAC LE 60
<a href="#">M520250</a>	conexión de la manguera flexible para la entrada de agua 3/4
<a href="#">631-LE-M1</a>	Humidificador LED con pantalla PCB y kit antiestático
<a href="#">PCD4N-3WB Steam cylinder 4N-3WB</a>	El cilindro de vapor
<a href="#">PCM3NS-3WA</a>	Cilindro
<a href="#">PCD4NS-3WB</a>	Cilindro
<a href="#">PCD4NS-6WB</a>	Cilindro
<a href="#">PCM3N-3WA</a>	Cilindro
<a href="#">LED18D</a>	Los humidificadores de vapor
<a href="#">PCM2N-2W0</a>	tanque de humedad
<a href="#">FVKIT-108-1</a>	Sensor de humedad para la instalación del conducto
<a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-1)</a>	Humidificador
<a href="#">Typ LE110D + LE110 + LE30D (AHU B15-2)</a>	Humidificador
<a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-3)</a>	Humidificador
<a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-4)</a>	Humidificador

Producto	Descripción
<a href="#">LE30D</a>	humidificador de vapor
<a href="#">PCD4H-6WB</a>	Cilindro
<a href="#">CC4H-6WB</a>	Cilindro de vapor limpiable
<a href="#">2H-2WA</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">PCD1/2N-2WA</a>	cilindro de humidificación
<a href="#">PCM2N-2WA old code D2N235 new code</a>	cilindro de humidificación
<a href="#">PCD4H-3WB</a>	cilindro
<a href="#">P/N: D2N235, Type: 2N-2WA</a>	Cilindros de repuesto
<a href="#">D4N355 4N-3WB</a>	Spare cilindro 4N 3WB
<a href="#">Typ LE09LC</a>	humidificador de vapor
<a href="#">LE30LC</a>	humidificador
<a href="#">Typ LR60PD</a>	Los humidificadores de vapor
<a href="#">8040721</a>	cable de electrodo
<a href="#">656-LC</a>	LELC placa madre
<a href="#">1150633</a>	MAPA
<a href="#">FV-KIT 175</a>	Estado / Kit de fallos
<a href="#">P/N: 105526, Type: TK1-528AB024MC2268</a>	SICHERHEITSSCHALTER
<a href="#">630-LE</a>	placa base para humidificador
<a href="#">2600070</a>	golpe
<a href="#">Typ LE18D</a>	humidificador de vapor
<a href="#">D4H655</a>	cilindro
<a href="#">CC4N-6WB</a>	Sustitución de cilindros
<a href="#">D3N335</a>	Cilindro de repuesto 3N-3WA
<a href="#">D4H355</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">D2H235</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">C4NS355</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">D1-2H235</a>	Cilindro
<a href="#">D2N235</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">C4N655</a>	Cilindro
<a href="#">D4N655 (4N-6WB)</a>	Cilindro
<a href="#">1150575</a>	Junta de operaciones
<a href="#">LE18LC-2</a>	humidificador de vapor
<a href="#">D1-2HS335</a>	Cilindro
<a href="#">LE05LC-2</a>	humidificador de vapor
<a href="#">D4H355 (4H-3WB)</a>	Cilindro
<a href="#">LMV2</a>	
<a href="#">3N-3WA</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">2620325</a>	Válvula de entrada
<a href="#">PCM1N-2WA old code/ new code D1N235</a>	Cilindro
<a href="#">D1-2L222</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">RDU18LE</a>	RDU del accesorio del ventilador
<a href="#">C4H655</a>	Cilindro
<a href="#">40111318 Typ LE18LC</a>	humidificador de vapor
<a href="#">40111330 Typ LE30LC</a>	humidificador de vapor
<a href="#">D1-2L222 1/2L-2WO</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">LE90D</a>	humidificador de vapor
<a href="#">3910021</a>	Criba de drenaje para cilindro LR
<a href="#">D4L355</a>	Alimentación con reloj
<a href="#">Typ CM2N-2WA old code/ new code 2N-2WA</a>	cilindro para humidificador de vapor LE09LC-2
<a href="#">PCM1-3WO</a>	cilindros de recambio
<a href="#">D1N322</a>	cilindros de recambio
<a href="#">D4N355</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">Typ LE09D</a>	humidificador de vapor
<a href="#">Typ LE90PD</a>	humidificador de vapor
<a href="#">Typ LE45LC</a>	humidificador de vapor
<a href="#">D1-2N235</a>	Cilindro de recambio 1/2N-2WA
<a href="#">D1-2H235 1</a>	Cilindro de recambio 1/2H-2WA
<a href="#">M990168</a>	Vaso de llenado con tubos de acero inoxidable
<a href="#">3910110</a>	Base de carcasa para película colectora de cal
<a href="#">2620351</a>	válvula de entrada
<a href="#">LE30PD</a>	humidificador de vapor
<a href="#">2560047</a>	manguera de drenaje
<a href="#">P/N: C4H355, Type: 4H-3WB</a>	cilindros de recambio
<a href="#">P/N: C3N335, Type: 3N-3WA</a>	cilindros de repuesto
<a href="#">D3H335</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">P/N: D4H355, Type: 4H-3WB</a>	cilindros de recambio
<a href="#">P/N: D4H655, Type: 4H-6WB</a>	cilindros de recambio
<a href="#">P/N: D4N655, Type: 4N-6WB</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">P/N: D4N355, Type: 4N-3WB</a>	cilindros de recambio
<a href="#">LE18D</a>	Humidificador de vapor incorporado con pantalla
<a href="#">D3L335</a>	Cilindro de repuesto
<a href="#">2560041</a>	Manguera de vapor con revestimiento textil
<a href="#">634-LE05P</a>	Tarjeta de configuración
<a href="#">Typ LR50PD mit MT1</a>	humidificador de vapor
<a href="#">steam hose with textile cover DN 55</a>	manguera de vapor con revestimiento textil, DN 55 mm
<a href="#">C3H335</a>	cilindro
<a href="#">CC-2N-2WA</a>	
<a href="#">CC-3N-3WA</a>	Cilindro para LE18
<a href="#">1/2N-2WA</a>	Cilindro
<a href="#">2N2WA</a>	cilindro de humedad iSE
<a href="#">M990503</a>	
<a href="#">3910037</a>	
<a href="#">3910166</a>	
<a href="#">C3N335</a>	
<a href="#">LR10PD</a>	humidificador de vapor
<a href="#">LR30PD</a>	humidificador de vapor
<a href="#">C4H355</a>	
<a href="#">2560049</a>	
<a href="#">C4N355</a>	Cilindro de recambio 4N-3WB
<a href="#">D4NS355</a>	humidificador de vapor

Producto	Descripción
<a href="#">M990044 (LR60PD, LR30PD, LR50PD)</a>	
<a href="#">M990042 (for for JLR50PD)</a>	
<a href="#">C2N235</a>	Tambor evaporador
<a href="#">D4N655</a>	cilindro de vapor
<a href="#">1/2N-2WA (D1-2N235)</a>	cilindro de recambio
<a href="#">3910195</a>	Llenar y escurrir la base
<a href="#">LE45D</a>	humidificador de vapor
<a href="#">PCM2L-3WA</a>	cilindro de repuesto 2L-3WA
<a href="#">PCM2N-3WA</a>	humidificador
<a href="#">634-LE30P</a>	Tarjeta de configuración LE/LEP
<a href="#">2620320</a>	Válvula de entrada
<a href="#">C1-2N235</a>	
<a href="#">2560042</a>	Tubo de vapor con la chaqueta de la materia textil
<a href="#">M570001</a>	Gorra eléctrica roja
<a href="#">D4H655/ 450-1000 uS/cm</a>	
<a href="#">D4N655/ 150-650 uS/cm</a>	
<a href="#">D1N235</a>	
<a href="#">1097021</a>	
<a href="#">3910173</a>	
<a href="#">3910246</a>	
<a href="#">3910109</a>	
<a href="#">M010234</a>	
<a href="#">1080150</a>	
<a href="#">PCM1N-3WA</a>	
<a href="#">2N-2WA (D2N35)</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">CD1/2HS3WA old code /new code D1-2HS235</a>	cilindro de vapor
<a href="#">D1-2HS235</a>	cilindro
<a href="#">LE18PD</a>	humidificador de vapor
<a href="#">D3HS335</a>	Cilindro Ersatzy
<a href="#">M57-0002</a>	Tapa blanca para sensor de alta concentración de agua
<a href="#">8040604</a>	cable de electrodo
<a href="#">1/2L-2WO (D1-2L222)</a>	cilindro de recambio
<a href="#">2600062</a>	bomba
<a href="#">LMV4</a>	Minivap
<a href="#">LE30LC-2</a>	humidificador de vapor
<a href="#">LE45LC-2</a>	Otro humidificador de vapor
<a href="#">M9900168</a>	Vaso de llenado Tundish
<a href="#">1097020</a>	
<a href="#">1/2L-2WA</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">3H-3WA</a>	Cilindro
<a href="#">2560043</a>	
<a href="#">Type LE05LC</a>	
<a href="#">D2N335</a>	cilindro de vapor
<a href="#">Type D2N235</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">262030</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">V45-VS09D</a>	
<a href="#">Type D1-2L222</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">2560041 DN 35mm</a>	Manguera de vapor con revestimiento textil
<a href="#">D4L-6WB</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">2560054</a>	Manguera de vapor
<a href="#">CONTROL BOARD FOR LE18LC-2</a>	
<a href="#">D2N322 / 2N-3WO</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">C4NS655</a>	
<a href="#">8070004</a>	
<a href="#">4NS-6WB</a>	cilindro de repuesto
<a href="#">M300120</a>	
<a href="#">3910112</a>	
<a href="#">LR40PD</a>	humidificador de vapor
<a href="#">DH2H235</a>	cilindro para humidificador de vapor LE09LC
<a href="#">1/2H-2WA</a>	
<a href="#">Typ LR20PD</a>	
<a href="#">Typ LR40PD</a>	